

HALDER**SIMPLEX skonhammare med superplastinsatser, vit, Höljes-Ø / Material: 40Amm****Beställningsdata**

Ordernummer	753100 40A
GTIN	4030618300496
Artikelklass	73W

Beskrivning**Utförande:**

Stabilt, tvådelat slaghuvud med två utbytbara slag. Kan förses med passande slag för olika användningsområden.

Samtliga slag kan även kombineras med varandra.

Mjuk hammare och drivhammare: Huvud av aluminium eller aducergods, träskaft.

Användningsdata:

Strl **A** = **aluminiumhus:** För lättare arbete, som exempelvis inriktningsslag.

Strl **G** = **hus av aducergjutgods:** För tunga, kraftiga slag, till exempel montering av maskindelar.

Reservdel:

Reservskaft kan levereras under nr 753400 och skonhammarkåpa under nr 753310.

OBS!:

Storleksbeteckning med **A** = huvud av aluminium; **G** = huvud av aducergods. I aluminiumhöljet får inga mjukmetallinsatser (Ho-nr 754000) monteras.

Teknisk beskrivning

Material hus	Aluminium
Material skaft	Trä
totallängd	330 mm
arbetsytans Ø på slagen	40 mm
vikt	0,36 kg
skaftlängd	280 mm

huvudlängd med slag	110 mm
Serie	SIMPLEX skonhammare
Material insats	Superplast, medelhård
tillverkarens beteckning	SIMPLEX
Färg	vit
Produktslag	Hammare

Tillbehör

SIMPLEX huvud för skonhammare utan slag, utan skaft för husdiameter / -material 40A mm	753310 40A
SIMPLEX huvud för skonhammare utan slag, utan skaft för husdiameter / -material 40G mm	753310 40G
SIMPLEX skonhammare mjukmetallinsats för huvud-Ø 40 mm	754000 40
SIMPLEX-skonhammare plastinsats TPE-soft för huvud-Ø 40 mm	753450 40
SIMPLEX skonhammare gummikompositinsats för huvud-Ø 40 mm	753500 40
SIMPLEX skonhammare plastinsats för huvud-Ø 40 mm	753600 40
SIMPLEX skonhammare superplastinsats för huvud-Ø 40 mm	753700 40
SIMPLEX skonhammare reservskaft för höljes-Ø 40 mm	753400 40