

HALDER**SIMPLEX mjuk hammare utan slag, med skaft, Höljes-Ø / Material: 60Gmm****Beställningsdata**

Ordernummer	753300 60G
GTIN	2050001004611
Artikelklass	73W

Beskrivning**Utförande:**

Stabilt, tvådelat slaghuvud med två utbytbara slag. Kan förses med passande slag för olika användningsområden.

Samtliga slag kan även kombineras med varandra.

Mjuk hammare och drivhammare: Huvud av aluminium eller aducergods, träskaft.

Mjuk hammare och drivhammare: Huvud av aluminium eller aducergods, träskaft.

Användningsdata:

Strl **A** = **aluminiumhus:** För lättare arbete, som exempelvis inriktningsslag.

Strl **G** = **hus av aducergjutgods:** För tunga, kraftiga slag, till exempel montering av maskindelar.

Reservdel:

Reservskaft kan levereras under nr 753400 och skonhammarkåpa under nr 753310.

OBS!:

Storleksbeteckning med **A** = huvud av aluminium; **G** = huvud av aducergods.

Teknisk beskrivning

Höljes-Ø	60 mm
Material hus	Gjutstål
skaftlängd	340 mm
arbetsytans Ø på slagen	60 mm
huvudlängd med slag	145 mm
totallängd	405 mm
Serie	SIMPLEX skonhammare

Produktslag

Huvud för mjuka hammare

Tillbehör

SIMPLEX skonhammare mjukmetallinsats för huvud-Ø 60 mm

754000 60

SIMPLEX skonhammare reservskaft för höljes-Ø 60 mm

753400 60

SIMPLEX-skonhammare plastinsats TPE-soft för huvud-Ø 60 mm

753450 60

SIMPLEX skonhammare superplastinsats för huvud-Ø 60 mm

753700 60

SIMPLEX skonhammare gummikompositinsats för huvud-Ø 60 mm

753500 60

SIMPLEX skonhammare plastinsats för huvud-Ø 60 mm

753600 60

SIMPLEX huvud för skonhammare utan slag, utan skaft för husdiameter / -material 60G mm

753310 60G