

**HALDER****SIMPLEX skonhammare med mjukmetallslag, silver, Höljes-Ø / Material: 60Gmm****Beställningsdata**

Ordernummer	753200 60G
GTIN	4030618300304
Artikelklass	73W

**Beskrivning****Utförande:**

Stabilt, tvådelat slaghuvud med två utbytbara slag. Kan förses med passande slag för olika användningsområden.

Samtliga slag kan även kombineras med varandra.

**Mjuk hammare och drivhammare:** Huvud av aluminium eller aducergods, träskaft.

**Användningsdata:**

Strl **A** = **aluminiumhus:** För lättare arbete, som exempelvis inriktningsslag.

Strl **G** = **hus av aducergjutgods:** För tunga, kraftiga slag, till exempel montering av maskindelar.

**Reservdel:**

Reservskaft kan levereras under nr 753400 och skonhammarkåpa under nr 753310.

**OBS!:**

Storleksbeteckning med **A** = huvud av aluminium; **G** = huvud av aducergods.

**Teknisk beskrivning**

vikt	1,95 kg
totallängd	405 mm
Material hus	Gjutstål
arbetsytans Ø på slagen	60 mm
huvudlängd med slag	145 mm
skaftlängd	340 mm

Material skaft	Trä
Serie	SIMPLEX skonhammare
Material insats	Mjukmetall, hård
tillverkarens beteckning	SIMPLEX
Färg	silver
Produktslag	Hammare

## Tillbehör

SIMPLEX huvud för skonhammare utan slag, utan skaft för husdiameter / -material 60G mm	753310 60G
SIMPLEX-skonhammare plastinsats TPE-soft för huvud-Ø 60 mm	753450 60
SIMPLEX skonhammare reservskaft för höljes-Ø 60 mm	753400 60
SIMPLEX skonhammare plastinsats för huvud-Ø 60 mm	753600 60
SIMPLEX skonhammare superplastinsats för huvud-Ø 60 mm	753700 60
SIMPLEX skonhammare mjukmetallinsats för huvud-Ø 60 mm	754000 60
SIMPLEX skonhammare gummikompositinsats för huvud-Ø 60 mm	753500 60