

HALDER**SIMPLEX skonhammare med gummikompositinsatser, svart, Höljes-Ø /
Material: 60Gmm****Beställningsdata**

Ordernummer	752800 60G
GTIN	4030618300076
Artikelklass	73W

Beskrivning**Utförande:**

Stabilt, tvådelat slaghuvud med två utbytbara slag. Kan förses med passande slag för olika användningsområden.

Samtliga slag kan även kombineras med varandra.

Mjuk hammare och drivhammare: Huvud av aluminium eller aducergods, träskaft.

Användningsdata:

Strl **A** = **aluminiumhus:** För lättare arbete, som exempelvis inriktningsslag.

Strl **G** = **hus av aducergjutgods:** För tunga, kraftiga slag, till exempel montering av maskindelar.

Reservdel:

Reservskaft kan levereras under nr 753400 och skonhammarkåpa under nr 753310.

OBS!:

Storleksbeteckning med **A** = huvud av aluminium; **G** = huvud av aducergods.

Teknisk beskrivning

vikt	1,55 kg
huvudlängd med slag	145 mm
skaftlängd	340 mm
totallängd	405 mm
arbetsytans Ø på slagen	60 mm
Material skaft	Trä

Material hus	Gjutstål
Serie	SIMPLEX skonhammare
Material insats	Gummiblandning, medelhård
tillverkarens beteckning	SIMPLEX
Färg	svart
Produktslag	Hammare

Tillbehör

SIMPLEX-skonhammare plastinsats TPE-soft för huvud-Ø 60 mm	753450 60
SIMPLEX skonhammare superplastinsats för huvud-Ø 60 mm	753700 60
SIMPLEX skonhammare gummikompositinsats för huvud-Ø 60 mm	753500 60
SIMPLEX skonhammare reservskaft för höljes-Ø 60 mm	753400 60
SIMPLEX huvud för skonhammare utan slag, utan skaft för husdiameter / -material 60G mm	753310 60G
SIMPLEX skonhammare mjukmetallinsats för huvud-Ø 60 mm	754000 60
SIMPLEX skonhammare plastinsats för huvud-Ø 60 mm	753600 60