

HALDER**SIMPLEX skonhammare med superplastinsatser, vit, Höljes-Ø / Material: 40Gmm****Beställningsdata**

Ordernummer	753100 40G
GTIN	4030618300182
Artikelklass	73W

Beskrivning**Utförande:**

Stabilt, tvådelat slaghuvud med två utbytbara slag. Kan förses med passande slag för olika användningsområden.

Samtliga slag kan även kombineras med varandra.

Mjuk hammare och drivhammare: Huvud av aluminium eller aducergods, träskaft.

Användningsdata:

Strl **A** = **aluminiumhus:** För lättare arbete, som exempelvis inriktningsslag.

Strl **G** = **hus av aducergjutgods:** För tunga, kraftiga slag, till exempel montering av maskindelar.

Reservdel:

Reservskaft kan levereras under nr 753400 och skonhammarkåpa under nr 753310.

OBS!:

Storleksbeteckning med **A** = huvud av aluminium; **G** = huvud av aducergods.

Teknisk beskrivning

Material skaft	Trä
totallängd	330 mm
vikt	0,61 kg
Material hus	Gjutstål
skaftlängd	280 mm
arbetsytans Ø på slagen	40 mm

huvudlängd med slag	110 mm
Serie	SIMPLEX skonhammare
Material insats	Superplast, medelhård
tillverkarens beteckning	SIMPLEX
Färg	vit
Produktslag	Hammare

Tillbehör

SIMPLEX-skonhammare plastinsats TPE-soft för huvud-Ø 40 mm	753450 40
SIMPLEX huvud för skonhammare utan slag, utan skaft för husdiameter / -material 40A mm	753310 40A
SIMPLEX huvud för skonhammare utan slag, utan skaft för husdiameter / -material 40G mm	753310 40G
SIMPLEX skonhammare mjukmetallinsats för huvud-Ø 40 mm	754000 40
SIMPLEX skonhammare gummikompositinsats för huvud-Ø 40 mm	753500 40
SIMPLEX skonhammare plastinsats för huvud-Ø 40 mm	753600 40
SIMPLEX skonhammare reservskaft för höljes-Ø 40 mm	753400 40
SIMPLEX skonhammare superplastinsats för huvud-Ø 40 mm	753700 40