

HALDER**SIMPLEX mjuk hammare utan slag, med skaft, Höljes-Ø / Material: 80Gmm****Beställningsdata**

Ordernummer	753300 80G
GTIN	2050001008459
Artikelklass	73W

Beskrivning**Utförande:**

Stabilt, tvådelat slaghuvud med två utbytbara slag. Kan förses med passande slag för olika användningsområden.

Samtliga slag kan även kombineras med varandra.

Mjuk hammare och drivhammare: Huvud av aluminium eller aducergods, träskaft.

Mjuk hammare och drivhammare: Huvud av aluminium eller aducergods, träskaft.

Användningsdata:

Strl **A** = **aluminiumhus:** För lättare arbete, som exempelvis inriktningsslag.

Strl **G** = **hus av aducergjutgods:** För tunga, kraftiga slag, till exempel montering av maskindelar.

Reservdel:

Reservskaft kan levereras under nr 753400 och skonhammarkåpa under nr 753310.

OBS!:

Storleksbeteckning med **A** = huvud av aluminium; **G** = huvud av aducergods.

Teknisk beskrivning

Material hus	Gjutstål
Höljes-Ø	80 mm
totallängd	490 mm
huvudlängd med slag	165 mm
arbetsytans Ø på slagen	80 mm
skaftlängd	400 mm
Serie	SIMPLEX skonhammare

Produktslag

Huvud för mjuka hammare

Tillbehör

SIMPLEX skonhammare reservskaft för höljes-Ø 80 mm

753400 80

SIMPLEX huvud för skonhammare utan slag, utan skaft för
husdiameter / -material 80G mm

753310 80G

SIMPLEX skonhammare superplastinsats för huvud-Ø 80
mm

753700 80

SIMPLEX skonhammare reservskaft för höljes-Ø 80L mm

753400 80L

SIMPLEX skonhammare gummikompositinsats för huvud-
Ø 80 mm

753500 80