

HALDER**SIMPLEX skonhammare med mjukmetallslag, silver, Höljes-Ø / Material: 80Gmm****Beställningsdata**

Ordernummer	753200 80G
GTIN	4030618300311
Artikelklass	73W

Beskrivning**Utförande:**

Stabilt, tvådelat slaghuvud med två utbytbara slag. Kan förses med passande slag för olika användningsområden.

Samtliga slag kan även kombineras med varandra.

Mjuk hammare och drivhammare: Huvud av aluminium eller aducergods, träskaft.

Användningsdata:

Strl **A** = **aluminiumhus:** För lättare arbete, som exempelvis inriktningsslag.

Strl **G** = **hus av aducergjutgods:** För tunga, kraftiga slag, till exempel montering av maskindelar.

Reservdel:

Reservskaft kan levereras under nr 753400 och skonhammarkåpa under nr 753310.

OBS!:

Storleksbeteckning med **A** = huvud av aluminium; **G** = huvud av aducergods.

Teknisk beskrivning

Material hus	Gjutstål
Material skaft	Trä
skaftlängd	400 mm
totallängd	490 mm
vikt	3,86 kg
arbetsytans Ø på slagen	80 mm

huvudlängd med slag	165 mm
Serie	SIMPLEX skonhammare
Material insats	Mjukmetall, hård
tillverkarens beteckning	SIMPLEX
Färg	silver
Produktslag	Hammare

Tillbehör

SIMPLEX skonhammare superplastinsats för huvud-Ø 80 mm	753700 80
SIMPLEX skonhammare gummikompositinsats för huvud-Ø 80 mm	753500 80
SIMPLEX huvud för skonhammare utan slag, utan skaft för husdiameter / -material 80G mm	753310 80G
SIMPLEX skonhammare mjukmetallinsats för huvud-Ø 80 mm	754000 80
SIMPLEX skonhammare reservskaft för höljes-Ø 80L mm	753400 80L
SIMPLEX skonhammare reservskaft för höljes-Ø 80 mm	753400 80