



Serviceverktygsväska ALL.IN.ONE, rullbar, med 4 utdragslådor tomma



Beställningsdata

Ordernummer	693150
GTIN	8024482179032
Artikelklass	64A

Beskrivning

Utförande:

Stabil verktygsväska av polypropylen med åkverk (4 robusta hjul och teleskophandtag) och 2 handtag på sidan. Locket och frontluckan kan tas bort. Kan låsas både centralt med ett cylinderlås och varje lucka för sig med hänglås. Lockfacket är utrustat med uttagbar bricka och frontfacket med 4 lådor med utdragsspärr.

Invändig utrustning:

- 1 uttagbar monitorskiva
- 1 låda 30 mm, tom, nr 693177
- 2 lådor 60 mm, tomma, nr 693182
- 1 låda 95 mm med 5 smådelslådor i olika storlekar.

Specialtillbehör:

Sats med 4 hjul (kan vridas 360°) nr 693160. Verktygstavla för montering i det övre locket nr 693170 / 693175 (endast 1 tavla får plats).

OBS!:

Individuell bestyckning med diverse utdragslådor är möjlig. Cellplastinsatser med exakt passform kan framställas med eForm-konfiguratorn. Reservlås inkl. 2 nycklar finns under nr 693161 och enstaka reservlådor under nr 693177 – 693189.

Egenskap väska: Slagtålig

ytermått längd: 581 mm

ytermått djup: 381 mm

ytermått höjd: 455 mm
vikt: 13,2 kg

Teknisk beskrivning

vikt	13,2 kg
ytermått djup	381 mm
ytermått höjd	455 mm
ytermått längd	581 mm
Material	PP
Väska bärförmåga	50 kg
Egenskap väska	Flyganpassad
Egenskap väska	Slagtålig
Produktslag	VerktYGstransportsystem

Tillbehör

Lås för verktyglåda Typ 1	693161 1
Teleskoputdrag Typ 1	693165 1
Låda 95 mm, med skumplastinlägg	693189
Låda 30 mm, tom	693177
Låda 95 mm, tom	693187
Låda 60 mm, tom	693182
Låda 60 mm, med skumplastinlägg	693184
Låda 30 mm, med skumplastinlägg	693179