

Garant

**Sats koniska precisionsförsänkare, långa nr 150377 med kassett 90°, TiAlN,
Antal försänkare: 6**

**Beställningsdata**

Ordernummer	150375 6
GTIN	4045197912220
Artikelklass	11M

Beskrivning**Utförande:**

Praktiska vid montering och användning i verkstäder.
Konisk precisionsförsänkare 150377, **med långt skaft.**

Användningsdata:

Konisk precisionsförsänkare för vibrationsfri framställning av **exakta, runda 90°-försänkningar.**

Innehåll:

vardera 1 försänkare: storlek 6,3; 8,3; 10,4; 12,4; 16,5; 20,5

leveransinnehåll:

Konisk försänkare, sats i 6 delar med kassett.

Teknisk beskrivning

Antal skär Z	3
antal försänkare	6
Beläggning	TiAlN
Spetsvinkel konisk försänkare	90 grad

Skärmaterial	HSS
Delning hos försänkarskär	Oregelbunden
Norm	Verkstadsnorm
Skaft	Cylindriskt skaft med h9
Färgring	grön
Produktslag	Steg- och konisk försänkare

Tillbehör

Koniska precisionsförsänkare, långa90° Utvändig Ø 16,5 mm	150377 16,5
Koniska precisionsförsänkare, långa90° Utvändig Ø 6,3 mm	150377 6,3
Koniska precisionsförsänkare, långa90° Utvändig Ø 8,3 mm	150377 8,3
Koniska precisionsförsänkare, långa90° Utvändig Ø 10,4 mm	150377 10,4
Koniska precisionsförsänkare, långa90° Utvändig Ø 20,5 mm	150377 20,5
Koniska precisionsförsänkare, långa90° Utvändig Ø 12,4 mm	150377 12,4