



Plasthammare med polyuretanslag, huvud-Ø: 27mm



Beställningsdata

Ordernummer	754200 27
GTIN	4013288001504
Artikelklass	73C

Beskrivning

Utförande:

Kraftigt mellanstycke av zinkgjutgods med skyddshylsa och slagåliga slag. Med rundat hammarskaft.

Med nötnings- och splitterfria slag av **polyuretan** (rostbruna).

Användningsdata:

För riktning av arbetsstycken eller för inriktning av komponenter på maskinbord liksom för skonsamma slag vid monteringsarbeten.

Reservdel:

Löst slag polyuretan, se nr 754300, reservskaft, se nr 754400.

Teknisk beskrivning

Höljes-Ø	27 mm
skaftlängd	265 mm
huvudlängd med slag	90 mm
huvud-Ø	27 mm
vikt	0,276 kg
Material skaft	Ask
Serie	102
Material insats	Uretan, medelhård
tillverkarens beteckning	102

Studsfri	nej
Insatser kan kombineras	ja
Produktslag	Hammare

Tillbehör

Reservinsats Cellidor huvud-Ø 27 mm	754600 27
Reservinsats polyuretan huvud-Ø 27 mm	754300 27
Hammarskaft av ask med kil för huvud-Ø 27 mm	754400 27