



## Fäste med fjäderring, Fästetsexkant: 6,3



### Beställningsdata

Ordernummer	675000 6,3
GTIN	4013288191489
Artikelklass	63H

### Beskrivning

#### Utförande:

I tvådelade system är fäste och mejselspets åtskilda. Vid slitage räcker det därför med att byta själva mejselspetsen.

Bitshållare enligt DIN 7427 B med fjäderring.

- **Fäste för bits C 6,3 och E 6,3.**
- **Hylsan snäpper fast i öppet läge. När du för in bits låser den automatiskt.**
- **Också mycket små bits går lätt att ta bort eftersom hylsan lyfter upp dem från magneten. –snabbare bitsbyte, alltid med bara en hand.**

#### OBS!:

Rapidaptor frigångskopplingskaft lan levereras via vår eShop (nr 675035 storlek 6,3F).

### Teknisk beskrivning

Fästetsexkant	6,3 mm
totallängd	57 mm
Fäste på maskinsidan	E 6,3 (1/4 tum)
sexkantdrivning	D 6,3 (1/4 tum)
tillverkarens beteckning	890/4/1
maskinduglig	ja
Produktslag	bitshållare

