



## Momentgivare för TTS-2000, maximalt vridmoment: 1355Nm



### Beställningsdata

Ordernummer	654910 1355
GTIN	856986007065
Artikelklass	66D

### Beskrivning

#### Utförande:

Tack vare det inbyggda SMART-chipet som lagrar givarregistreringen garanteras att alla systemkomponenter är inbördes utbytbara. Dessa momentgivare klarar en mekanisk överbelastning på upp till 150 % av märkvärdet. När 110 % av märkvärdet nås avger momentgivaren en akustisk varningssignal. Dessutom visas en optisk varning på displayenhetens display. Momentgivarna har en långlivad och tvinnfri kabel som utan problem kan bytas ut.

#### Norm:

Vierkantantriebe nach DIN 3120 / ISO1174-1.

### Teknisk beskrivning

kabellängd	1,2 m
vikt	3,2 kg
mättnoggrannhet vridmoment	±1 %
diameter	64 mm

momentintervall	135 - 1355 Nm
Längd	178 mm
maximalt vridmoment	1355 Nm
fyrkantfäste	1 tum
fyrkantsfäste	1 tum
Dragriktning	Höger- och vänsterdragning
Provningsprotokoll	Provningsprotokoll från tillverkaren
Produktslag	Testapparat för vridmoment