

Garant**Skonhammare med nyloninslag och aluminiummellandel, huvud-Ø: 32mm****Beställningsdata**

Ordernummer	754160 32
GTIN	4045197680471
Artikelklass	71D

Beskrivning**Utförande:**

Kraftigt mellanstycke av metall med hammarskaft av hickoryträ, med skyddshylsa av nylon och ringkil. De slag- och slittåliga nylonlagen är förbundna till mellanstycket med ett dubbelverkande fästsystem.

Mellanstycke av aluminium, svarteloxerat.

Fördel:

Aluminiummellanstycke = markant lägre vikt. Därigenom möjliggörs ett doserat arbete som samtidigt skonar handleden.

Användningsdata:

För riktning av arbetsstycken eller för inriktning av komponenter på maskinbord liksom för skonsamma slag vid monteringsarbeten.

Reservdel:

Reservinsats nylon kan levereras under nr 754180 och reservskaft under nr 751650.

Teknisk beskrivning

skaftlängd	300 mm
huvud-Ø	32 mm
huvudlängd med slag	87 mm
vikt	0,237 kg
Produktslag	Hammare

Tillbehör

Hammarskaft av hickory med skyddshylsa och ringkil
skaftlängd 300 mm

751650 300

Löst nylonslag, styck huvud-Ø 32 mm

754180 32