



Momentnyckel med inställn.skala, maximalt vridmoment: 420Nm



Beställningsdata

| | |
|--------------|---------------|
| Ordernummer | 657235 420 |
| GTIN | 4560138447604 |
| Artikelklass | 66F |

Beskrivning

Utförande:

Enarmad momentnyckel, inställbar via mikrometerskala och med spärr mot oavsiktlig ändring av inställningen. Med omställbart spärrhuvud och anslutningsfäste för hylsor.

Måttenheter: Nm. Med lättret metallhandtag.

Funktion:

Vid inställt värde ger momentnyckeln "signal" (hör- och kännbar) och därefter är nyckeln genast klar för fortsatt arbete.

Användningsdata:

För medelstora och stora serier.

Norm:

Geprüft nach DIN EN ISO 6789.

Skärdata:

Förklaring till ritningen och formeln:

L_1 = spaklängd exkl. insticksverktyg

L_2 = justerat stickmått på momentnyckeln

L_3 = spaklängd inkl. fabriksinställt kalibreringsstickmått

L_4 = insticksverktygets stickmått

L = verktygets totala längd

T_1 = vridmoment som ska ställas in

T_2 = föreskrivet vridmoment

OBS!:

Den garanterade mätnoggrannheten för vridmomentet gäller först från det kalibrerade momentområdet enligt DIN EN ISO 6789.

Teknisk beskrivning

| | |
|------|--------|
| vikt | 4000 g |
|------|--------|

| | |
|--|--------------------------------------|
| visning | analog |
| maximalt vridmoment | 420 Nm |
| fyrkantsfäste | 3/4 tum |
| mätnoggrannhet vridmoment | ±3 % |
| Dragriktning | Högerdragning |
| skalgradering 1 delstreck = | 2 Nm |
| momentintervall | 60 - 420 Nm |
| Spaklängd inklusive stickmått för fabrikskalibrering [I ₃] | 900 mm |
| totallängd L | 995 mm |
| Utlösningens värdets justerbarhet | ställbar |
| mätmetod | vridmoment |
| Feedback | utlösande |
| Anslutningsform | Drivningsfyrkant (spärnnyckel) |
| Norm | DIN EN ISO 6789 |
| Inställning av utlösningens värde | med inställningsskala |
| Utlösningens princip | mekanisk kortvägsutlösning |
| omkopplingsbar avläsning | Nm |
| Kalibrering | O1 |
| Provningsprotokoll | Provningsprotokoll från tillverkaren |
| Loggbara data | nej |
| Mätteknik | mekanisk |
| Utlösningssignal | akustiskt |
| Utlösningssignal | haptisk |
| Produktslag | Momentnyckel |

Tjänster

| | |
|---|-------------|
| DAkS-kalibrering Momentnyckel maximalt vridmoment 1000 Nm | 020020 1000 |
| Kalibrering Momentnyckel maximalt vridmoment 1000 Nm | 020010 1000 |

