

**Plasthammare med polyuretanslag, huvud-Ø: 40mm****Beställningsdata**

Ordernummer	754200 40
GTIN	4013288001535
Artikelklass	73C

Beskrivning**Utförande:**

Kraftigt mellanstycke av zinkgjutgods med skyddshylsa och slagtåliga slag. Med rundat hammarskaft.

Med nötnings- och splitterfria slag av **polyuretan** (rostbruna).

Användningsdata:

För riktning av arbetsstycken eller för inriktning av komponenter på maskinbord liksom för skonsamma slag vid monteringsarbeten.

Reservdel:

Löst slag polyuretan, se nr 754300, reservskaft, se nr 754400.

Teknisk beskrivning

Material skaft	Ask
vikt	0,656 kg
huvud-Ø	40 mm
skaftlängd	320 mm
Höljes-Ø	40 mm
huvudlängd med slag	110 mm
Serie	102
Material insats	Uretan, medelhård
tillverkarens beteckning	102

Studsfri	nej
Insatser kan kombineras	ja
Produktslag	Hammare

Tillbehör

Reservinsats Cellidor huvud-Ø 40 mm	754600 40
Hammarskaft av ask med kil för huvud-Ø 40 mm	754400 40
Reservinsats polyuretan huvud-Ø 40 mm	754300 40