

Garant**Skonhammare med nyloninslag och aluminiummellandel, huvud-Ø: 50mm****Beställningsdata**

Ordernummer	754160 50
GTIN	4045197680495
Artikelklass	71D

Beskrivning**Utförande:**

Kraftigt mellanstycke av metall med hammarskaft av hickoryträ, med skyddshylsa av nylon och ringkil. De slag- och slittåliga nylonlagen är förbundna till mellanstycket med ett dubbelverkande fästsystem.

Mellanstycke av aluminium, svarteloxerat.

Fördel:

Aluminiummellanstycke = markant lägre vikt. Därigenom möjliggörs ett doserat arbete som samtidigt skonar handleden.

Användningsdata:

För riktning av arbetsstycken eller för inriktning av komponenter på maskinbord liksom för skonsamma slag vid monteringsarbeten.

Reservdel:

Reservinsats nylon kan levereras under nr 754180 och reservskaft under nr 751650.

Teknisk beskrivning

vikt	0,48 kg
huvud-Ø	50 mm
skaftlängd	320 mm
huvudlängd med slag	117 mm
Produktslag	Hammare

Tillbehör

Löst nylonslag, styck huvud-Ø 50 mm

754180 50

Hamarskaft av hickory med skyddshylsa och ringkil
skaftlängd 320 mm

751650 320