



## Fäste med magnet / fjäderring, Fästetsexkant: 5,5



### Beställningsdata

Ordernummer	675010 5,5
GTIN	4013288017659
Artikelklass	63H

### Beskrivning

#### Utförande:

I tvådelade system är fäste och mejselpets åtskilda. Vid slitage räcker det därför med att byta själva mejselpetsen.

Kopplingskaft med magnet och sprängring för C 6,3-bits (magneten håller fast skruven).

- **Fäste för bits C 6,3 och E 6,3.**
- **Hylsan snäpper fast i öppet läge. När du för in bits låser den automatiskt.**
- **Också mycket små bits går lätt att ta bort eftersom hylsan lyfter upp dem från magneten.**  
–snabbare bitsbyte, alltid med bara en hand.

#### OBS!:

Rapidaptor frigångskopplingskaft lan levereras via vår eShop (nr 675035 storlek 6,3F).

### Teknisk beskrivning

Fästetsexkant	5,5 mm
totallängd	72 mm
Fäste på maskinsidan	A 5,5 (5,5 mm)
sexkantdrivning	D 6,3 (1/4 tum)
tillverkarens beteckning	899/3/1
maskinduglig	ja
Produktslag	bitshållare

