



Fäste med magnet / fjäderring, Fästetsexkant: 7-RUND



Beställningsdata

Ordernummer	675010 7-RUND
GTIN	4013288017697
Artikelklass	63H

Beskrivning

Utförande:

I tvådelade system är fäste och mejselspets åtskilda. Vid slitage räcker det därför med att byta själva mejselspetsen.

Kopplingskraft med magnet och sprängring för C 6,3-bits (magneten håller fast skruven).

OBS!:

Rapidaptor frigångskopplingskraft kan levereras via vår eShop (nr 675035 storlek 6,3F).

totallängd: 74 mm

sexkantdrivning: D 6,3 (1/4 tum)

Fäste på maskinsidan: Ø 7 mm (klokoppling)

Teknisk beskrivning

Fästetsexkant	7 mm
totallängd	74 mm
sexkantdrivning	D 6,3 (1/4 tum)
Fäste på maskinsidan	Ø 7 mm (klokoppling)
tillverkarens beteckning	899/8/1
maskinduglig	ja
Produktslag	bitshållare