

Garant**Skonhammare med nyloninslag och stålmellandel, huvud-Ø: 27mm****Beställningsdata**

Ordernummer	754120 27
GTIN	4045197680419
Artikelklass	71D

Beskrivning**Utförande:**

Kraftigt mellanstycke av metall med hammarskaft av hickoryträ, med skyddshylsa av nylon och ringkil. De slag- och slittåliga nylonlagen är förbundna till mellanstycket med ett dubbelverkande fästsystem.

Mellanstycke av stål.

Användningsdata:

För riktning av arbetsstycken eller för inriktning av komponenter på maskinbord liksom för skonsamma slag vid monteringsarbeten.

Reservdel:

Reservinsats nylon kan levereras under nr 754180 och reservskaft under nr 751650.

Teknisk beskrivning

vikt	0,269 kg
huvudlängd med slag	81 mm
skaftlängd	300 mm
huvud-Ø	27 mm
Produktslag	Hammare

Tillbehör

Hammarskaft av hickory med skyddshylsa och ringkil
skaftlängd 300 mm

751650 300

Löst nylonslag, styck huvud-Ø 27 mm

754180 27