

Extra verktygsinsats, Typ: 830



Beställningsdata

Ordernummer	693475 830
GTIN	2050001021823
Artikelklass	66K

Beskrivning

Lackering:

RAL 7001 silvergrå **pulverbelagd.**

insatslängd: 790 mm

insatsbredd: 170 mm

insatshöjd: 50 mm

Teknisk beskrivning

insatslängd	790 mm
insatsbredd	170 mm
insatshöjd	50 mm
Produktslag	Lagerbox

Tillbehör

Cylinderlås med hög byggelolika låsegenskaper Höljes-Ø 40 mm	085882 40
Sifferkombinationslås Höljes-Ø 40 mm	085885 40
Cylinderlåsolika låsegenskaper Höljes-Ø 50 mm	085890 50
Cylinderlås standardkvalitetolika låsegenskaper Höljes-Ø 50 mm	085860 50

Sifferkombinationslås Höljes-Ø 50 mm	085831 50
Cylinderlåssats 4 delar per sats, samma låsegenskaper Höljes-Ø 40 mm	085865 40
Sifferkombinationslås Höljes-Ø 40 mm	085830 40
Sifferkombinationslås med hög bygel Höljes-Ø 50 mm	085832 50
Cylinderlåsolika låsegenskaper Höljes-Ø 50 mm	085880 50
ALUTITAN hänglåsolika låsegenskaper Höljes-Ø 50 mm	085868 50
Precisionscylinderlåssamma låsegenskaper Höljes-Ø 50 mm	085870 50
Precisionscylinderlåsolika låsegenskaper Höljes-Ø 40 mm	085855 40
Precisionscylinderlåsolika låsegenskaper Höljes-Ø 50 mm	085850 50
Precisionscylinderlås med hög bygelsamma låsegenskaper Höljes-Ø 40 mm	085876 40
Cylinderlås med hög bygelolika låsegenskaper Höljes-Ø 40 mm	085866 40
Precisionscylinderlås med hög bygelolika låsegenskaper Höljes-Ø 40 mm	085875 40