

Extra verktygsinsats, Typ: 910



Beställningsdata

Ordernummer	693475 910
GTIN	2050001021830
Artikelklass	66K

Beskrivning

Lackering:

RAL 7001 silvergrå **pulverbelagd.**

insatslängd: 870 mm

insatsbredd: 170 mm

insatshöjd: 50 mm

Teknisk beskrivning

insatslängd	870 mm
insatsbredd	170 mm
insatshöjd	50 mm
Produktslag	Lagerbox

Tillbehör

Precisionscylinderlås med hög byggeolika låsegenskaper Höljes-Ø 40 mm	085875 40
Cylinderlåssats 4 delar per sats, samma låsegenskaper Höljes-Ø 40 mm	085865 40
Cylinderlås standardkvalitetolika låsegenskaper Höljes-Ø 50 mm	085860 50
Precisionscylinderlåsolika låsegenskaper Höljes-Ø 40 mm	085855 40

Sifferkombinationslås med hög bygel Höljes-Ø 50 mm	085832 50
Cylinderlåsolika låsegenskaper Höljes-Ø 50 mm	085890 50
Sifferkombinationslås Höljes-Ø 40 mm	085885 40
Cylinderlås med hög bygelolika låsegenskaper Höljes-Ø 40 mm	085866 40
Cylinderlås med hög bygelolika låsegenskaper Höljes-Ø 40 mm	085882 40
Precisionscylinderlås med hög bygelsamma låsegenskaper Höljes-Ø 40 mm	085876 40
Cylinderlåsolika låsegenskaper Höljes-Ø 50 mm	085880 50
Sifferkombinationslås Höljes-Ø 40 mm	085830 40
ALUTITAN hänglåsolika låsegenskaper Höljes-Ø 50 mm	085868 50
Precisionscylinderlåsolika låsegenskaper Höljes-Ø 50 mm	085850 50
Sifferkombinationslås Höljes-Ø 50 mm	085831 50
Precisionscylinderlåssamma låsegenskaper Höljes-Ø 50 mm	085870 50