

## Sats med bomullshandskar, Handskstorlek: 10



### Beställningsdata

Ordernummer	094200 10
GTIN	4029201131456
Artikelklass	09H

### Beskrivning

#### Utförande:

Handske **för låg risknivå** och **montagearbeten**, skyddar mot skrapsår, blåsor och smuts. Lätt handske **ibomullstrikåmed fourchetter**, lämpar sig även som underhandske.

#### Användningsdata:

Torra, rena områden; finmontage, elektronik- och installationsarbeten.

Tvättning: Handtvätt

Färg: vit

### Teknisk beskrivning

Våtgrepp	Saknas
EN 388 Rivhållfasthet	Saknas
Handskstorlek	10
EN 388 Punkteringshållfasthet	Saknas
Passform	God
EN 388 Skärhållfasthet	Saknas

Oljegrepp	Saknas
Andningsförmåga	Mycket god
Fingertoppskänsla	Mycket god
Satsinnehåll	12
EN 388 Slitstyrka	Saknas
Värmskydd	Saknas
Skyddskategori	Kategori II
Handskslag	Bomullshandskar
Handskegenskap	DMF-fri
Handskegenskap	Silikonfri
Handskegenskap	latexfritt
Tvättning	Handtvätt
Torkning	Torkning
Längd	260 mm
Användningsdata	Flergångs
Innehåll	12 par
Färg	vit
användningsområde	Precision
Hållarmaterial	Bomull
Beläggningsvariant	Ingen beläggning
vikt	13 g
Material	Bomull
Produktslag	Bomullshandskar