



Studsfri hammare med nylonslag Hickoryskaft, huvud-Ø: 22mm



Beställningsdata

Ordernummer	754700 22
GTIN	7610733003433
Artikelklass	73B

Beskrivning

Utförande:

Kraftigt stålmellanstycke med fästtapp och krage för infästning av slag. Slag av nötningsbeständig nylon (medelhårda).

Med skaft av amerikansk hickory.

Rekylfri genom vikter i hammarhuvudet. När hammarslaget träffar underlaget slungas vikterna nedåt och dämpar rekyl.

Användningsdata:

För riktning av arbetsstycken eller för inriktning av komponenter på maskinbord liksom för skonsamma slag vid monteringsarbeten.

Reservdel:

Reservinsatser se nr 754720 och 754730.

Reservskaft av hickory se nr 754840.

Teknisk beskrivning

huvudlängd med slag	75 mm
skaftlängd	250 mm
totallängd	270 mm
Material hus	Stål
huvud-Ø	22 mm
Material skaft	Hickoryträ
vikt	0,167 kg

Material insats	Nylon, vit
Studsfri	ja
Produktslag	Hammare

Tillbehör

Hammarskaft av hickory med kil för huvud-Ø 22 mm	754840 22
Reservinsats nylonKonvex huvud-Ø 22 mm	754730 22
Reservinsats nylonplan huvud-Ø 22 mm	754720 22