



Plasthammare med polyuretanslag, huvud-Ø: 22mm



Beställningsdata

Ordernummer	754200 22
GTIN	4013288001498
Artikelklass	73C

Beskrivning

Utförande:

Kraftigt mellanstycke av zinkgjutgods med skyddshylsa och slagåliga slag. Med rundat hammarskaft.

Med nötnings- och splitterfria slag av **polyuretan** (rostbruna).

Användningsdata:

För riktning av arbetsstycken eller för inriktning av komponenter på maskinbord liksom för skonsamma slag vid monteringsarbeten.

Reservdel:

Löst slag polyuretan, se nr 754300, reservskaft, se nr 754400.

Teknisk beskrivning

skaftlängd	250 mm
Material skaft	Ask
Höljes-Ø	22 mm
vikt	0,193 kg
huvud-Ø	22 mm
huvudlängd med slag	75 mm
Serie	102
Material insats	Uretan, medelhård
tillverkarens beteckning	102

Studsfri	nej
Insatser kan kombineras	ja
Produktslag	Hammare

Tillbehör

Reservinsats Cellidor huvud-Ø 22 mm	754600 22
Hammarskaft av ask med kil för huvud-Ø 22 mm	754400 22
Reservinsats polyuretan huvud-Ø 22 mm	754300 22