

Garant**Kombinationstång, förkromad, med 2K-grepphylsor, totallängd: 200mm**

Beställningsdata

| | |
|--------------|---------------|
| Ordernummer | 700940 200 |
| GTIN | 4045197416971 |
| Artikelklass | 71B |

Beskrivning

Utförande:

Räfflade gripytor. Skären är även induktionshårdade (ca 60 HRC).

Förkromad tång, handtag med ergonomiskt optimerade flerkomponentmantlar med greppsäker **Haptoprene**-yta.

Norm:

DIN ISO 5746.

Material:

Specialverktygsstål.

Teknisk beskrivning

| | |
|------------------------------------------|---------------------------------------------------|
| totallängd | 200 mm |
| klippkapacitet hård tråd upp till Ø | 2,5 mm |
| klippkapacitet medelhård tråd upp till Ø | 3,8 mm |
| Norm | DIN ISO 5746 |
| Käftarnas egenskap | tandade |
| Handtag | Flerkomponentmantel med greppsäker Haptoprene-yta |
| Material | Specialverktygsstål |
| Yta | förkromad |
| gnistfri | nej |

Produktslag

Multifunktionstång