

Garant**Precisions-låsringstångsats, 4 delar för utv. spärringar, Antal tänger: 4****Beställningsdata**

Ordernummer	700147 4
GTIN	4045197553539
Artikelklass	71A

Beskrivning**Utförande:**

Grepp och led smidda. Mycket exakt bearbetade spetsar av specialstål som är fastpressade i tångkroppen. Svart tång, polerat huvud, plastklädda handtag.

Led med **integrerad retur fjäder**.

Fördel:

De inmonterade spetsarna klarar en kontinuerligt stor belastning och har upp till tio gånger längre livslängd än skruvade spetsar.

Norm:

DIN 5254 B – för Außensicherungsringe.

leveransinnehåll:

Vardera 1 låsringstång nr 719870 storlek A01; A11; A21; A31.

Användninglåsringstänger: Vinklad ytterring

för utvärdig ring-Ø: 3 – 10; 10 – 25; 19 – 60; 40 – 100 mm

spets-Ø: 0,9; 1,25; 1,8; 2,25 mm

totallängd, maximalt: 130; 130; 175; 220 mm

Teknisk beskrivning

för utvärdig ring-Ø

3 – 10; 10 – 25; 19 – 60; 40 – 100 mm

Antal tänger	4
spets-Ø	0,9; 1,25; 1,8; 2,25 mm
totallängd, maximalt	130; 130; 175; 220 mm
Användninglåsringstänger	Vinklad yttering
Norm	DIN 5254 B
Produktslag	Låsringstång

Tillbehör

Precisions-låsringstång Typ A21	719870 A21
Precisions-låsringstång Typ A11	719870 A11
Precisions-låsringstång Typ A01	719870 A01
Precisions-låsringstång Typ A31	719870 A31