


## Verktyslåda "Robust" av stålplåt, Typ: 5/600



### Beställningsdata

Ordernummer	693465 5/600
GTIN	8716736002745
Artikelklass	66K

### Beskrivning

**Utförande:**

Kan låsas med hänglås (nr 085830 och följande). Locket fastsatt med genomgående bandgångjärn.

**Extra kraftigt utförande**, vissa delar av **0,9 mm stålplåt**.

**Lackering:**

Lådans alla ytor är pulverbelagda i blått.

### Teknisk beskrivning

ytermått längd	600 mm
ytermått djup	200 mm
Utförande	Femdelad
vikt	6,6 kg
ytermått höjd	200 mm
Produktslag	Verktygstransportsystem

### Tillbehör

Sifferkombinationslås med hög bygel Höljes-Ø 50 mm	085832 50
Sifferkombinationslås Höljes-Ø 40 mm	085885 40
Cylinderlåsolika låsegenskaper Höljes-Ø 50 mm	085890 50
Precisionscylinderlås med hög bygelolika låsegenskaper Höljes-Ø 40 mm	085875 40
Precisionscylinderlåsolika låsegenskaper Höljes-Ø 40 mm	085855 40
Cylinderlås standardkvalitetolika låsegenskaper Höljes-Ø 50 mm	085860 50
Sifferkombinationslås Höljes-Ø 50 mm	085831 50
Precisionscylinderlås med hög bygelsamma låsegenskaper Höljes-Ø 40 mm	085876 40
Cylinderlås med hög bygelolika låsegenskaper Höljes-Ø 40 mm	085866 40
Cylinderlåsolika låsegenskaper Höljes-Ø 50 mm	085880 50
Cylinderlås med hög bygelolika låsegenskaper Höljes-Ø 40 mm	085882 40
Cylinderlåssats 4 delar per sats, samma låsegenskaper Höljes-Ø 40 mm	085865 40
Precisionscylinderlåsolika låsegenskaper Höljes-Ø 50 mm	085850 50
Sifferkombinationslås Höljes-Ø 40 mm	085830 40
Precisionscylinderlåssamma låsegenskaper Höljes-Ø 50 mm	085870 50
ALUTITAN hänglåsolika låsegenskaper Höljes-Ø 50 mm	085868 50