

Garant**Stegback fast, För backbredd: 125mm****Beställningsdata**

Ordernummer	361296 125
GTIN	4045197912435
Artikelklass	310

Beskrivning**Utförande:**

Belagda, härdade och slipade. Inklusive monteringskruvar.

Användningsdata:

För montering av adapterbackar nr 361140-361151.

Material:

Härdat stål.

Passar till:

Nr 360400 125, 360465 125, 360500 125, 360510 125, 360565 125, 360605 125, 361302 125, 361290 125G samt Allmatic Titan 1 och Allmatic SC125.

OBS!:

Montering av adapterbackarna med en M6-skruv.

Teknisk beskrivning

passar färgkod	Duo Plus
passar färgkod	HiPo
passar färgkod	HOLEX NC
passar färgkod	LC
passar färgkod	LC-GARANT
passar färgkod	Duo

passar färgkod	Titan
passar färgkod	NC8
passar färgkod	TC
passar färgkod	LCV125G
passar färgkod	Titan2/TitanSense
backlängd l	104 mm
Höjd h ₁	19 mm
c ₁	94 mm
backbredd b	125 mm
c	24 mm
backhöjd h	39,5 mm
Produktslag	Skruvstycksbackar