



## Studsfri hammare med nylonslag Hickoryskaft, huvud-Ø: 35mm



### Beställningsdata

Ordernummer	754700 35
GTIN	7610733003464
Artikelklass	73B

### Beskrivning

#### Utförande:

Kraftigt stålmellanstycke med fästtapp och krage för infästning av slag. Slag av nötningsbeständig nylon (medelhårda).

Med skaft av amerikansk hickory.

**Rekylfri** genom vikter i hammarhuvudet. När hammarslaget träffar underlaget slungas vikterna nedåt och dämpar rekyl.

#### Användningsdata:

För riktning av arbetsstycken eller för inriktning av komponenter på maskinbord liksom för skonsamma slag vid monteringsarbeten.

#### Reservdel:

Reservinsatser se nr 754720 och 754730.

Reservskaft av hickory se nr 754840.

### Teknisk beskrivning

vikt	0,466 kg
Material skaft	Hickoryträ
skaftlängd	295 mm
huvudlängd med slag	105 mm
huvud-Ø	35 mm
Material hus	Stål
totallängd	330 mm

Material insats	Nylon, vit
Studsfri	ja
Produktslag	Hammare

---

## Tillbehör

Hammarskaft av hickory med kil för huvud-Ø 35 mm	754840 35
Reservinsats nylonplan huvud-Ø 35 mm	754720 35
Reservinsats nylonKonvex huvud-Ø 35 mm	754730 35