



## Omställbart spärrhuvud., Typ-fyrkantfäste: 2-1/2tum



### Beställningsdata

Ordernummer	657600 2-1/2
GTIN	4018754034536
Artikelklass	63A

### Beskrivning

#### Utförande:

Sänksmidd; alla verktyg med instickskoppling = rektangulärt skaft med fjädrande låsstift. På så sätt garanteras ett säkert och stadigt fäste för insticksverktygen i momentnyckeln.

#### Omställbart spärrhuvud.

#### Material:

Chrome-Alloy-Steel, flagningssäkerförokromning på nickel.

#### Skärdata:

#### Förklaring till ritningen och formeln:

$L_1$  = spaklängd exkl. insticksverktyg

$L_2$  = justerat stickmått på momentnyckeln

$L_3$  = spaklängd inkl. fabriksinställt kalibreringsstickmått

$L_4$  = insticksverktygets stickmått

$L$  = verktygets totala längd

$T_1$  = vridmoment som ska ställas in

$T_2$  = föreskrivet vridmoment

#### Passar till:

Momentnyckel med 4-kantfästen.

#### OBS!:

Följ insticksvertygens stickmått och stäm av med motsvarande mått hos justeringsverktyget (se provningsprotokollet/bruksanvisningen för den använda momentnyckeln). Gör en stickmåttkorrigerig vid avvikelser!

Fler insticksverktyg med fyrkantinsticksskaft 22×28 mm kan levereras på förfrågan.

## Teknisk beskrivning

kontinuerlig belastbarhet	300 Nm
insticksskaft	14×18 mm
bredd B	43 mm
höjd h	26 mm
Antal tänder	60
fyrkantsfäste	1/2 tum
stickmått S	25 mm
Utbytbart verktyg	Insticksverktyg
Omställbar spärrnyckel	ja
Spärrnyckel med utstötare	nej
Produktslag	Spärrhuvud