



Studsfri hammare med nylonslag Hickoryskaft, huvud-Ø: 40mm



Beställningsdata

Ordernummer	754700 40
GTIN	7610733003471
Artikelklass	73B

Beskrivning

Utförande:

Kraftigt stålmellanstycke med fästtapp och krage för infästning av slag. Slag av nötningsbeständig nylon (medelhårda).

Med skaft av amerikansk hickory.

Rekylfri genom vikter i hammarhuvudet. När hammarslaget träffar underlaget slungas vikterna nedåt och dämpar rekyl.

Användningsdata:

För riktning av arbetsstycken eller för inriktning av komponenter på maskinbord liksom för skonsamma slag vid monteringsarbeten.

Reservdel:

Reservinsatser se nr 754720 och 754730.

Reservskaft av hickory se nr 754840.

Teknisk beskrivning

skaftlängd	315 mm
totallängd	355 mm
huvud-Ø	40 mm
Material hus	Stål
huvudlängd med slag	110 mm
vikt	0,695 kg
Material skaft	Hickoryträ

Material insats	Nylon, vit
Studsfri	ja
Produktslag	Hammare

Tillbehör

Hammarskaft av hickory med kil för huvud-Ø 40 mm	754840 40
Reservinsats nylonKonvex huvud-Ø 40 mm	754730 40
Reservinsats nylonplan huvud-Ø 40 mm	754720 40