



## Kraftkombitång, polerad, totallängd: 180mm



### Beställningsdata

Ordernummer	700440 180
GTIN	4003773033134
Artikelklass	73F

### Beskrivning

#### Utförande:

Stor skärförmåga med liten ansträngning. Räfflade gripytor. Skären även induktivhårdade (ca 63 HRC), även lämpliga för pianotråd.

Kemiskt svärtad tång, polerat huvud, plastklädda handtag.

#### Norm:

**DIN ISO 5746.**

#### Material:

Specialverktogsstål, sänksmitt och oljehärdat.

### Teknisk beskrivning

klippkapacitet hård tråd upp till Ø	2,5 mm
totallängd	180 mm
klippkapacitet pianotråd upp till Ø	2 mm
Norm	DIN ISO 5746
Handtag	med plastöverdrag
Tillverkningsprocess	Induktionshårdade skär (ca 63 HRC)
Material	Specialverktogsstål
Yta	Kemiskt svärtad med polerat huvud
gnistfri	nej
Produktslag	Multifunktionstång

