

**Kombinationstång, polerad, totallängd: 160mm****Beställningsdata**

Ordernummer	701500 160
GTIN	4003773040996
Artikelklass	73F

Beskrivning**Utförande:**

Räfflade gripytor. Skären är även induktionshårdade (ca 60 HRC).
Kemiskt svärtad tång, polerat huvud, plastklädda handtag.

Norm:

DIN ISO 5746.

Material:

Specialverktogsstål.

Teknisk beskrivning

totallängd	160 mm
klippkapacitet hård tråd upp till Ø	2 mm
klippkapacitet medelhård tråd upp till Ø	3,1 mm
Norm	DIN ISO 5746
Käftarnas egenskap	tandade
Handtag	med plastöverdrag
Material	Specialverktogsstål
Yta	Kemiskt svärtad tång med polerat huvud
gnistfri	nej
Produktslag	Multifunktionstång

