

**Momentnyckel, basenhet, maximalt vridmoment: 80Nm****Beställningsdata**

Ordernummer	657500 80
GTIN	4045197566447
Artikelklass	62E

Beskrivning**Utförande:**

Enarmad momentnyckel utan inställningsskala. Nyckeln ställs in med en momentnyckelprovare.

Vänsterdragning sker genom att insticksverktyget vänds.

Utan insticksverktyg (grundmodell); passande insticksverktyg, se nr 657582 – 657590.

Funktion:

När inställt åtdragningsmoment nåtts utlöser momentnyckeln sin "signalanordning" (touch-ljud) och är därefter genast klar för fortsatt arbete.

Användningsdata:

För kontrollerad dragning av skruvar till ett förinställt vridmoment vid seriearbeten.

Norm:

Geprüft nach DIN EN ISO 6789.

Skärdata:**Förklaring till ritningen och formeln:**

L_1 = spaklängd exkl. insticksverktyg

L_2 = justerat stickmått på momentnyckeln

L_3 = spaklängd inkl. fabriksinställt kalibreringsstickmått

L_4 = insticksverktygets stickmått

L = verktygets totala längd

T_1 = vridmoment som ska ställas in

T_2 = föreskrivet vridmoment

Specialtillbehör:

Inställningsnyckel nr 657520.

Teknisk beskrivning

vikt	310 g
maximalt vridmoment	80 Nm

hållare för insticksverktyg	9×12 mm
mätnoggrannhet vridmoment	±4 %
Dragriktning	Höger- och vänsterdragning
Utbytbart verktyg	Insticksverktyg
momentintervall	10 - 80 Nm
Anslutningsform	för insticksverktyg (fyrkantfäste)
omkopplingsbar avläsning	Nm
Utlösningens värdejusterbarhet	förinställd
Feedback	utlösande
mätmetod	vridmoment
Utlösningssignal	mekanisk kortvägsutlösning
totallängd L	240 mm
Inställning av utlösningens värde	utan inställningsskala (kräver kontrollapparat)
Norm	DIN EN ISO 6789
Kalibrering	O6
Kalibrering	O7
Loggbara data	nej
Utlösningssignal	akustiskt
Utlösningssignal	haptisk
Mätteknik	mekanisk
Produktslag	Momentnyckel

Tjänster

Kalibrering och inställning Momentnyckel utan skala maximalt vridmoment 400 Nm	020090 400
DAkS-kalibrering Momentnyckel maximalt vridmoment 1000 Nm	020020 1000
DAkS-Kalibrering och inställning Momentnyckel utan skala maximalt vridmoment 1000 Nm	020190 1000

Tillbehör

Omställbart spärrhuvud. Typ-fyrkantfäste 1-3/8 tum	657582 1-3/8
Elektroniskt testinstrument för momentnycklar"ProTest" maximalt vridmoment 400 Nm	654460 400
Spärrhuvud Typ-fyrkantfäste 1-1/4 tum	657630 1-1/4
Spärrhuvud Typ-fyrkantfäste 1-1/2 tum	657630 1-1/2
Spärrhuvud Typ-fyrkantfäste 1-3/8 tum	657630 1-3/8
Omställbart spärrhuvud. Typ-fyrkantfäste 1-1/4 tum	657582 1-1/4
Omställbart spärrhuvud. Typ-fyrkantfäste 1-1/2 tum	657582 1-1/2
Inställningsnyckel för vridmoment	657520