



## Precisions-låsringstänger, sats för in- och utvändiga ringar, Antal tänger: 8



### Beställningsdata

Ordernummer	700155 8
GTIN	4003773050131
Artikelklass	73F

### Beskrivning

#### Utförande:

Grepp och led smidda. Mycket exakt bearbetade spetsar av specialstål som är fastpressade i tångkroppen. Svart tång, polerat huvud, plastklädda handtag.

Leden på tänger för utvändiga ringar har **integrerad retur fjäder**.

#### Fördel:

De inmonterade spetsarna klarar en kontinuerligt stor belastning och har upp till tio gånger längre livslängd än skruvade spetsar.

#### Norm:

**DIN 5256 C und D** – för Innensicherungsringe.

**DIN 5254 A und B** – för Außensicherungsringe.

#### leveransinnehåll:

Vardera 1 låsringstång nr 719790 storlek J1; J2; J11; J21.

Vardera 1 låsringstång nr 719890 storlek A1; A2; A11; A21.

#### OBS!:

För sortiment utan väska, se nr 700156 storlek 8

### Teknisk beskrivning

för utvändig ring-Ø	10 – 25; 19 – 60 mm
total längd, maximalt låsringstänger för utvändiga ringar	130; 140; 175; 185 mm
spets-Ø på låsringstänger för invändiga ringar	1,25; 1,8 mm
total längd, maximalt låsringstänger för invändiga ringar	130; 140; 170; 180 mm
spets-Ø på låsringstänger för utvändiga ringar	1,25; 1,8 mm
Antal tänger	8
för invändig ring-Ø	12 – 25; 19 – 60 mm
Användninglåsringstänger	Rak yttering
Användninglåsringstänger	Vinklad yttering
Användninglåsringstänger	rak innerring
Användninglåsringstänger	vinklad innerring
Förvaring i	Plastväska
Norm	DIN 5254 A och B
Norm	DIN 5256 C och D
Produktslag	Låsringstång

## Tillbehör

Precisions-låsringstång Typ J11	719790 J11
Precisions-låsringstång Typ A11	719890 A11
Precisions-låsringstång Typ J2	719790 J2
Precisions-låsringstång Typ A21	719890 A21
Precisions-låsringstång Typ J1	719790 J1
Precisions-låsringstång Typ A1	719890 A1
Precisions-låsringstång Typ A2	719890 A2
Precisions-låsringstång Typ J21	719790 J21