



## Studsfri hammare med nylonslag Hickoryskaft, huvud-Ø: 50mm



### Beställningsdata

Ordernummer	754700 50
GTIN	7610733003488
Artikelklass	73B

### Beskrivning

#### Utförande:

Kraftigt stålmellanstycke med fästtapp och krage för infästning av slag. Slag av nötningsbeständig nylon (medelhårda).

Med skaft av amerikansk hickory.

**Rekylfri** genom vikter i hammarhuvudet. När hammarslaget träffar underlaget slungas vikterna nedåt och dämpar rekyl.

#### Användningsdata:

För riktning av arbetsstycken eller för inriktning av komponenter på maskinbord liksom för skonsamma slag vid monteringsarbeten.

#### Reservdel:

Reservinsatser se nr 754720 och 754730.

Reservskaft av hickory se nr 754840.

### Teknisk beskrivning

skaftlängd	335 mm
Material skaft	Hickoryträ
huvud-Ø	50 mm
huvudlängd med slag	110 mm
totallängd	385 mm
Material hus	Stål
vikt	1,05 kg

Material insats	Nylon, vit
Studsfri	ja
Produktslag	Hammare

---

## Tillbehör

Reservinsats nylonKonvex huvud-Ø 50 mm	754730 50
Reservinsats nylonplan huvud-Ø 50 mm	754720 50
Hammarskaft av hickory med kil för huvud-Ø 50 mm	754840 50