

**Kraftkombitång, polerad, totallängd: 200mm****Beställningsdata**

Ordernummer	700440 200
GTIN	4003773039679
Artikelklass	73F

**Beskrivning****Utförande:**

Stor skärförmåga med liten ansträngning. Räfflade gripytor. Skären även induktivhårdade (ca 63 HRC), även lämpliga för pianotråd.

Kemiskt svärtad tång, polerat huvud, plastklädda handtag.

**Norm:**

**DIN ISO 5746.**

**Material:**

Specialverktogsstål, sänksmitt och oljehärdat.

**Teknisk beskrivning**

totallängd	200 mm
klippkapacitet pianotråd upp till Ø	2,2 mm
klippkapacitet hård tråd upp till Ø	2,8 mm
Norm	DIN ISO 5746
Handtag	med plastöverdrag
Tillverkningsprocess	Induktionshårdade skär (ca 63 HRC)
Material	Specialverktogsstål
Yta	Kemiskt svärtad med polerat huvud
gnistfri	nej
Produktslag	Multifunktionstång

