

**Garant****Konisk borr för stifthål, obelagd, Ø DC: 6mm****Beställningsdata**

Ordernummer	116310 6
GTIN	4045197029362
Artikelklass	11B

**Beskrivning****Utförande:**

På ytterdiametern koniskt stigande skäreppor med spånbrytare. Specialbehandlad yta.

**Fördel:**

Borrar därför koniska borrhål 1:50 för koniska pinnar enligt ISO 2339 (DIN 1) och ISO 8736 (DIN 7978) i en arbetsoperation.

**OBS!:**

Ø1,5; 2; 2,5 med cylindriskt skaft levereras på förfrågan.

Ø14;16;20;25 med MK-skaft levereras på förfrågan.

Använd pinnhålsbrottschar nr 161200 vid färdigbearbetningen.

**Teknisk beskrivning**

Antal skär Z	2
största diameter $D_2$	8,23 mm
Nominell Ø $D_c$	6 mm
snittlängd $L_1$	5 mm
Matning $f$ i stål < 750 N/mm <sup>2</sup>	0,05 mm/v
Skaftdiameter $D_s$	8 mm
total längd L	160 mm
$L_2$	105 mm
minsta diameter $D_1$	5,9 mm
Norm	DIN 1898 A
Spetsvinkel	118 grad

Beläggning	obelagd
Skärmaterial	HSS
Konförhållande	1:50
Invändig	nej
Färgring	Utan
Produktslag	Spiralborr

### Användardata

	Lämplighet	V <sub>c</sub>	ISO-kod
Stål < 500 N/mm <sup>2</sup>	lämplig	24 m/min	P
Stål < 750 N/mm <sup>2</sup>	lämplig	20 m/min	P
Olja	lämplig		
vått maximal	lämplig		