

Elektroniktångsatser 4 delar, Antal tänger: 4



Beställningsdata

Ordernummer	700160 4
GTIN	2050001661203
Artikelklass	76A

Beskrivning

Utförande:

Precisionsstansade. Båda tångdelarna är exakt sammanfogade, tack vare omsorgsfullt bearbetade borrhål och slipade ytor. Avbitartångerna är försedda med lätt klippande snitt. Med returfjäder och ergonomiskt utformade grepphylsor för säker och bekväm hantering.

Material:

Tillverkade av precisionsstansat kolstål (C70) som värmebehandlats och försetts med en reflexfri fosfatering.

leveransinnehåll:

- 1 elektroniksidavbitare nr 726680 (smalt huvud – 9,5 mm): storlek 130
 - 1 elektroniknedavbitare nr 726700 (normalt huvud – 13,5 mm): storlek 130
 - 1 elektronikflacktång nr 727140: Storlek 135
 - 1 elektronikspetstång nr 727160: Storlek 145
- Skärfas: Utan fas

Teknisk beskrivning

Antal tänger	4
Skärfas	Utan fas

Tillbehör

Elektroniksidavbitare, rent snitt, kraftigare skär totallängd 130 mm	726700 130
Elektroniksidavbitare smalt utförande totallängd 130 mm	726680 130
Elektronikflacktång totallängd 135 mm	727140 135
Elektronikspetstång med långa käftar totallängd 145 mm	727160 145