



Kraftkombitång, polerad, totallängd: 225mm



Beställningsdata

Ordernummer	700440 225
GTIN	4003773013198
Artikelklass	73F

Beskrivning

Utförande:

Stor skärförmåga med liten ansträngning. Räfflade gripytor. Skären även induktivhårdade (ca 63 HRC), även lämpliga för pianotråd.

Kemiskt svärtad tång, polerat huvud, plastklädda handtag.

Norm:

DIN ISO 5746.

Material:

Specialverktøgsstål, sänksmitt och oljehärdat.

Teknisk beskrivning

klippkapacitet pianotråd upp till Ø	2,5 mm
totallängd	225 mm
klippkapacitet hård tråd upp till Ø	3 mm
Norm	DIN ISO 5746
Handtag	med plastöverdrag
Tillverkningsprocess	Induktionshårdade skär (ca 63 HRC)
Material	Specialverktøgsstål
Yta	Kemiskt svärtad med polerat huvud
gnistfri	nej
Produktslag	Multifunktionstång

