

**Kraftkombitång, blank, totallängd: 200mm****Beställningsdata**

Ordernummer	700450 200
GTIN	4045197283528
Artikelklass	72B

**Beskrivning****Utförande:**

Stor skärförmåga med liten ansträngning. Räfflade gripytor. Skären även induktivhårdade (ca 63 HRC), även lämpliga för pianotråd.

Blank tång, plastklädda handtag.

**Norm:**

**DIN ISO 5746.**

**Material:**

Specialverktogsstål, sänksmitt och oljehärdat.

**Teknisk beskrivning**

klippkapacitet pianotråd upp till Ø	2,2 mm
totallängd	200 mm
klippkapacitet hård tråd upp till Ø	2,8 mm
Norm	DIN ISO 5746
Handtag	2K-grepphylsa
Tillverkningsprocess	Induktionshårdade skär (ca 63 HRC)
Material	Specialverktogsstål
Yta	blank
gnistfri	nej
Produktslag	Multifunktionstång

