


**Låsringstångsats, 4 delar för inv. spårringar, Antal tänger: 4****Beställningsdata**

Ordernummer	700135 4
GTIN	4045197492739
Artikelklass	72A

**Beskrivning****Utförande:**

Sänksmida i ett stycke, plastöverdragna handtag.

**Norm:**

**DIN 5256 C** – gerade Backen, für Innensicherungsringe.

**leveransinnehåll:**

Vardera 1 låsringstång nr 719805 storlek J1; J2; J3; J4.

Användninglåsringstänger: rak innerring

för invändig ring-Ø: 12 – 25; 19 – 60; 40 – 100; 85 – 140 mm

spets-Ø: 1,3; 1,8; 2,3; 3,2 mm

totallängd, maximalt: 135; 180; 225; 320 mm

**Teknisk beskrivning**

totallängd, maximalt	135; 180; 225; 320 mm
spets-Ø	1,3; 1,8; 2,3; 3,2 mm
Antal tänger	4
för invändig ring-Ø	12 – 25; 19 – 60; 40 – 100; 85 – 140 mm

Användninglåsringsstänger	rak innerring
Norm	DIN 5256 C
Produktslag	Låsringsstång

---

## Tillbehör

Låsringsstång Typ J2	719805 J2
Låsringsstång Typ J4	719805 J4
Låsringsstång Typ J1	719805 J1
Låsringsstång Typ J3	719805 J3