



Momentnyckel utan skala, maximalt vridmoment: 12,5Nm



Beställningsdata

Ordernummer	657300 12,5
GTIN	4018754096268
Artikelklass	63A

Beskrivning

Utförande:

Enarmad momentnyckel utan inställningsskala. Nyckeln ställs in med en momentnyckelprovare. Med **fast monterat spärrhuvud** – enbart förhögerdragning.

Funktion:

När det inställda värdet nåtts utlöser momentnyckeln "signalanordningen" (touch-ljud) och är därefter genast klar för fortsatt arbete.

Användningsdata:

För kontrollerad dragning av skruvar med meratill ett förinställt vridmoment vid seriearbeten.

Norm:

Geprüft nach DIN EN ISO 6789.

Noggrannhet:

$\pm 4\%$ av inställt värde.

Skärdata:

Förklaring till ritningen och formeln:

L_1 = spaklängd exkl. insticksverktyg

l_2 = justerat stickmått på momentnyckeln

l_3 = spaklängd inkl. fabriksinställt kalibreringsstickmått

L_4 = insticksverktygets stickmått

L = verktygets totala längd

T_1 = vridmoment som ska ställas in

T_2 = föreskrivet vridmoment

OBS!:

Den garanterade mätnoggrannheten för vridmomentet gäller först från det kalibrerade momentområdet enligt DIN EN ISO 6789.

Teknisk beskrivning

visning	analog
vikt	340 g
maximalt vridmoment	12,5 Nm
fyrkantsfäste	1/4 tum
mätnoggrannhet vridmoment	±4 %
Dragriktning	Högerdragning
momentintervall	1,5 - 12,5 Nm
momentintervall	1 - 9 lbf·ft
Feedback	utlösande
omkopplingsbar avläsning	Nm
omkopplingsbar avläsning	lbf·ft
Inställning av utlösningvärdet	utan inställningsskala (kräver kontrollapparat)
Norm	DIN EN ISO 6789
mätmetod	vridmoment
totallängd L	174 mm
Utlösningssprincip	mekanisk kortvägsutlösning
Utlösningvärdets justerbarhet	förinställd
Spaklängd inklusive stickmått för fabrikskalibrering [L ₃]	124 mm
Anslutningsform	Drivningsfyrkant (spärnyckel)
Kalibrering	O6
Kalibrering	O7
Loggbara data	nej
Mätteknik	mekanisk
Utlösningssignal	akustiskt
Utlösningssignal	haptisk
Serie	MANOSKOP® 755R/1
Knäckfunktion	nej
Slipperfunktion	nej
QuickRelease/snabbytesfunktion	nej

Släpvisare	nej
Produktslag	Momentnyckel

Tjänster

Kalibrering och inställningMomentnyckel utan skala maximalt vridmoment 400 Nm	020090 400
DAkKS-kalibreringMomentnyckel maximalt vridmoment 1000 Nm	020020 1000
InställningMomentnyckel utan skala Typ SET	020080 SET
DAkKS-Kalibrering och inställningMomentnyckel utan skala maximalt vridmoment 1000 Nm	020190 1000

Tillbehör

Elektroniskt testinstrument för momentnycklar"ProTest" maximalt vridmoment 60 Nm	654460 60
Momentkontrollapparat för momentnycklar"SmartCheck" maximalt vridmoment 10 Nm	654650 10