



## High-Power ringbelysning med segmentstyrning, ringbelysning-Ø: 66mm



### Beställningsdata

Ordernummer	492225 66
GTIN	2050002067424
Artikelklass	49K

### Beskrivning

#### Utförande:

LED-ringlampa med integrerad controller som ger en användarvänlig manövrering – ingen separat styrenhet behövs. Ergonomisk och intuitiv manövrering för vänster- och högerhänta. 2 inställbara arbetsavstånd (45 –130 mm och 80 – 300 mm). Homogen belysning. Segmenten kan styras var för sig. Minnesfunktion för preferensinställning. Kan integreras i ESD-miljö.

#### Fördel:

- **Möjlighet att ställa in flera arbetsavstånd**
- **Ingen extern styrenhet behövs**
- **Flexibel och intelligent segmentstyrning**

#### leveransinnehåll:

Inklusive adapter Ø 66 mm på 58 mm, internationell nätadel (100 - 240 V), nyckel för insexskruvar.

#### Specialtillbehör:

Diffusor, polarisationsfilter, adapter för objektiv

### Teknisk beskrivning

Energiförsörjning	Nätdriven
ringbelysning-Ø	66 mm
Ringbelysning höjd	31 mm
Ringljus bredd	128 mm

Ringljus längd	107 mm
elektrostatisk egenskap	EGB/ESD
Produktslag	Belysningsenhet för mätinstrument