

**Garant****Precisions-låsringstångsats, 4 delar för inv. spärringar, Antal tänger: 4****Beställningsdata**

Ordernummer	700137 4
GTIN	4045197553522
Artikelklass	71A

**Beskrivning****Utförande:**

Grepp och led smidda. Mycket exakt bearbetade spetsar av specialstål som är fastpressade i tångkroppen. Svart tång, polerat huvud, plastklädda handtag.

**Fördel:**

De inmonterade spetsarna klarar en kontinuerligt stor belastning och har upp till tio gånger längre livslängd än skruvade spetsar.

**Norm:**

**DIN 5256 D** – för Innensicherungsringe.

**leveransinnehåll:**

Vardera 1 låsringstång nr 719770 storlek J11; J21; J31; J41.

Användninglåsringstänger: vinklad innerring

för invändig ring-Ø: 12 – 25; 19 – 60; 40 – 100; 85 – 140 mm

spets-Ø: 1,25; 1,8; 2,25; 3,2 mm

totallängd, maximalt: 130; 170; 210; 305 mm

**Teknisk beskrivning**

spets-Ø	1,25; 1,8; 2,25; 3,2 mm
totallängd, maximalt	130; 170; 210; 305 mm
Antal tänger	4

för invändig ring-Ø	12 – 25; 19 – 60; 40 – 100; 85 – 140 mm
Användninglåsringsstänger	vinklad innerring
Norm	DIN 5256 D
Produktslag	Låsringsstång

## Tillbehör

Precisions-låsringsstång Typ J11	719770 J11
Precisions-låsringsstång Typ J21	719770 J21
Precisions-låsringsstång Typ J41	719770 J41
Precisions-låsringsstång Typ J31	719770 J31