

Garant**Momentnyckel med vikfunktion med skala, maximalt vridmoment: 5Nm****Beställningsdata**

Ordernummer	657735 5
GTIN	4045197684806
Artikelklass	61E

Beskrivning**Utförande:**

Enarmad momentnyckel, ställbar via skala och med automatisk utlösning. **Utlösningen sker genom att nyckeln viker sig, vilket gör oavsiktlig överdragning ytterst osannolik. Vänsterdragning sker** genom att insticksverktyget vänds.

Måttenheter: Nm

Funktion:

När det inställda åtdragningsmomentet nås löses nyckeln märkbart ut och är därefter genast klar för fortsatt arbete. Långvägsutlösningen indikerar för användaren att det inställda värdet har uppnåtts.

Användningsdata:

För kontrollerad dragning till förinställt vridmoment vid seriearbeten.

Norm:

Geprüft nach DIN EN ISO 6789.

Noggrannhet:

± 6 % av inställt värde.

OBS!:

Den garanterade mätnoggrannheten för vridmomentet gäller först från det kalibrerade momentområdet enligt DIN EN ISO 6789. Passande insticksverktyg nr 657582 – 657950.

Teknisk beskrivning

visning	analog
maximalt vridmoment	5 Nm
vikt	290 g
hållare för insticksverktyg	9×12 mm

mätnoggrannhet vridmoment	±6 %
Dragriktning	Höger- och vänsterdragning
Utbytbar verktyg	Insticksverktyg
skalgradering 1 delstreck =	0,025 Nm
momentintervall	1 - 5 Nm
Justerat stickmått på momentnyckeln [I ₂]	18,3 mm
Utlösningens värdejusterbarhet	ställbar
mätmetod	vridmoment
Norm	DIN EN ISO 6789
omkopplingsbar avläsning	Nm
Spaklängd utan insticksverktyg [I ₁]	191,5 mm
Inställning av utlösningens värde	med inställningsskala
totallängd L	222 mm
Anslutningsform	för insticksverktyg (fyrkantfäste)
Spaklängd inklusive stickmått för fabrikskalibrering [I ₃]	191,3 mm
Utlösningens princip	mekanisk långvägsutlösning
Feedback	utlösande
Kalibrering	O1
Provningsprotokoll	Provningsprotokoll från tillverkaren
Loggbara data	nej
Mätteknik	mekanisk
Utlösningssignal	optisk
Utlösningssignal	haptisk
Knäckfunktion	ja
Produktslag	Momentnyckel

Tjänster

DAkS-kalibrering Momentnyckel maximalt vridmoment 1000 Nm	020020 1000
	020010 400

KalibreringMomentnyckel maximalt vridmoment 400 Nm

Tillbehör

Spärrhuvud Typ-fyrkantfäste 1-1/2 tum	657630 1-1/2
Spärrhuvud Typ-fyrkantfäste 1-1/4 tum	657630 1-1/4
Omställbart spärrhuvud. Typ-fyrkantfäste 1-3/8 tum	657582 1-3/8
Omställbart spärrhuvud. Typ-fyrkantfäste 1-1/4 tum	657582 1-1/4
Spärrhuvud Typ-fyrkantfäste 1-3/8 tum	657630 1-3/8
Omställbart spärrhuvud. Typ-fyrkantfäste 1-1/2 tum	657582 1-1/2