



## Insexnyckel fosfaterad, sexkant: 0,7mm



### Beställningsdata

Ordernummer	626038 0,7
GTIN	4045197921277
Artikelklass	62C

### Beskrivning

#### Utförande:

Vinklat skaft enligt DIN 911/DIN ISO 2936. Krom-vanadinstål, plana och fasade ändtor.  
Fosfaterad yta.

#### OBS!:

HOLEX vinkelskruvdragare, även i tumdimensioner, finns hos vår eShop (nr 626039 och nr 626042).

### Teknisk beskrivning

sexkant	0,7 mm
skänkellängd	33×7 mm
Yta	manganfosfaterad
Drivprofil	Sexkantnyckel
Produktslag	Skruvmejslar