



Insexnyckel fosfaterad, sexkant: 2,5mm



Beställningsdata

| | |
|--------------|---------------|
| Ordernummer | 626038 2,5 |
| GTIN | 4045197921321 |
| Artikelklass | 62C |

Beskrivning

Utförande:

Vinklat skaft enligt DIN 911/DIN ISO 2936. Krom-vanadinstål, plana och fasade ändtor.
Fosfaterad yta.

OBS!:

HOLEX vinkelskruvdragare, även i tumdimensioner, finns hos vår eShop (nr 626039 och nr 626042).

Teknisk beskrivning

| | |
|--------------|------------------|
| sexkant | 2,5 mm |
| skänkellängd | 58,5×20,5 mm |
| Yta | manganfosfaterad |
| Drivprofil | Sexkantnyckel |
| Produktslag | Skruvmejslar |

Tillbehör

| | |
|---|----------|
| Plasthållare för insexnycklar antal förvaringsplatser 9 | 627255 9 |
|---|----------|