

**Garant****Kombinationstång, förkromad, med 2K-grepphylsor, totallängd: 160mm**

## Beställningsdata

Ordernummer	700940 160
GTIN	4045197416957
Artikelklass	71B

## Beskrivning

**Utförande:**

Räfflade gripytor. Skären är även induktionshårdade (ca 60 HRC).

Förkromad tång, handtag med ergonomiskt optimerade flerkomponentmantlar med greppsäker **Haptoprene**-yta.

**Norm:**

**DIN ISO 5746.**

**Material:**

Specialverktogsstål.

## Teknisk beskrivning

klippkapacitet hård tråd upp till Ø	2 mm
totallängd	160 mm
klippkapacitet medelhård tråd upp till Ø	3,1 mm
Norm	DIN ISO 5746
Käftarnas egenskap	tandade
Handtag	Flerkomponentmantel med greppsäker Haptoprene-yta
Material	Specialverktogsstål
Yta	förkromad
gnistfri	nej

Produktlag

Multifunktionstång