

**Garant****Precisions-låsringstångsats, 4 delar för utv. spärringar, Antal tänger: 4****Beställningsdata**

Ordernummer	700142 4
GTIN	4045197524867
Artikelklass	71A

**Beskrivning****Utförande:**

Grepp och led smidda. Mycket exakt bearbetade spetsar av specialstål som är fastpressade i tångkroppen. Svart tång, polerat huvud, plastklädda handtag.

Led med **integrerad retur fjäder**.

**Fördel:**

De inmonterade spetsarna klarar en kontinuerligt stor belastning och har upp till tio gånger längre livslängd än skruvade spetsar.

**Norm:**

**DIN 5254 A** – för Außensicherungsringe.

**leveransinnehåll:**

Vardera 1 låsringstång nr 719870 storlek A0; A1; A2; A3.

Användning låsringstånger: Rak yttering

för utvärdig ring-Ø: 3 – 10; 10 – 25; 19 – 60; 40 – 100 mm

spets-Ø: 0,9; 1,25; 1,8; 2,25 mm

total längd, maximalt: 140; 140; 185; 230 mm

**Teknisk beskrivning**

Antal tänger	4
spets-Ø	0,9; 1,25; 1,8; 2,25 mm
totallängd, maximalt	140; 140; 185; 230 mm
för utvändig ring-Ø	3 – 10; 10 – 25; 19 – 60; 40 – 100 mm
Användninglåsringstänger	Rak yttering
Norm	DIN 5254 A
Produktslag	Låsringstång

---

## Tillbehör

Precisions-låsringstång Typ A3	719870 A3
Precisions-låsringstång Typ A1	719870 A1
Precisions-låsringstång Typ A0	719870 A0
Precisions-låsringstång Typ A2	719870 A2